

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



glava crnog udubljenog tastera
Ø22 sa povratkom bez oznake

ZB5APA2

Cena* bez PDV-a: 1.150,05 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB5
Tip Proizvoda Ili Komponente	Glava za nesvetleći taster
Kratko Ime Uređaja	ZB5
Kompatibilnost Proizvoda	Nekompatibilan sa držačem oznake
Materijal Podnožja	Tamno siva plastika
Prečnik Za Montiranje	22 mm
Tip Glave	Standardni
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okrugla
Tip Glave Uređaja	sa povratkom
Profil Glave Uređaja	Crna udubljena, neoznačeno
Dodatne Informacije O Glavi Uređaja	Prozirna navlaka

Dopunske informacije

Cad Ukupna Širina	30 mm
Cad Ukupna Visina	30 mm
Cad Ukupna Dubina	37 mm
Mehanička Trajnost	10000000 ciklusa
Prezentacija Uređaja	Osnovni element

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-40...70 °C
Kategorija Prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip Stepen Zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 IP67 u skladu sa IEC 60529 IP69 u skladu sa IEC 60529 IP69K u skladu sa ISO 20653
Nema Stepen Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m

Ik Stepen Zaštite IK03 conforming to IEC 50102
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	LROS (Lloyds register of shipping) UL odobrenje DNV GL CSA BV
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	19 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	4,5 cm
Package 2 Width	3,4 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	98 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,404 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka