

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



narandžasti svetlosni blok za glavu
Ø22 LED 24V vijčani priključak za
stopice

ZBVB59

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Svetleći blok
Kratko Ime Uređaja	ZBV
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	5
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključci za stopice
Tip Signalizacije	Trajna
Svetlosni Izvor	Zaštićeni LED
Baza Sijalice	Integrisan LED
Napajanje Svetlosnog Bloka	Direktno
Boja Svetlosnog Izvora	Narandžasta
[Us] Nazivni Napon	24 V AC/DC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Masa Proizvoda	0,017 kg
Granice Napona	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Struja Potrošnje	18 mA
Servisni Vek	100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi Naponski Udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Blok Za Montiranje	Prednja ugradnja
Kod	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-40...70 °C
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Otpornost Na Brze Prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost Na Elektromagnetna Polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost Na Elektrostatičko Pražnjenje	6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna Emisija	Klasa B u skladu sa IEC 55011
[Us] Nazivni Napon	24 V

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------