

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



plavi svetlosni blok za glavu Ø22
integrirani LED 24V sa pinovima

ZBVB67

! Obustavljeno: 30. 6. 2023.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip Proizvoda Ili Komponente	Svetleći blok
Kratko Ime Uređaja	ZBV
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	5
Povezivanje - Priključci	Pinovi za štampanu ploču
Tip Signalizacije	Trajna
Svetlosni Izvor	Zaštićeni LED
Baza Sijalice	Integrisan LED
Napajanje Svetlosnog Bloka	Direktno
Boja Svetlosnog Izvora	Plava
[Us] Nazivni Napon	24 V AC/DC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Masa Proizvoda	0,004 kg
Granice Napona	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Struja Potrošnje	18 mA
Servisni Vek	100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi Naponski Udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Blok Za Montiranje	Prednja ugradnja
Kod	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-40...70 °C
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Otpornost Na Brze Prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost Na Elektromagnetna Polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost Na Elektrostatičko Pražnjenje	6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna Emisija	Klasa B u skladu sa IEC 55011
[Us] Nazivni Napon	24 V

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	1,6 cm
Package 1 Length	4,1 cm
Package 1 Weight	4,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	2,3 cm
Package 2 Length	3,4 cm
Package 2 Weight	179,0 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka