

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



zeleni svetlosni blok za glavu Ø22
integrisan LED 24...120V vijčani
priključak

ZBVBG3

! Obustavljeno: 2. 12. 2022.

! Kraj radnog veka: 31. 12. 2022.

! Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Svetleći blok
Kratko Ime Uređaja	ZBV
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	5
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN 60947-1 Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN 60947-1
Tip Signalizacije	Trajna
Svetlosni Izvor	Zaštićeni LED
Baza Sijalice	Integrisan LED
Napajanje Svetlosnog Bloka	Direktno
Boja Svetlosnog Izvora	Zelena
[Us] Nazivni Napon	24...120 V AC/DC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Masa Proizvoda	0,017 kg
Moment Pritezanja	0,8...1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
Oblik Glave Zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Granice Napona	19,2...132 V DC 21,6...132 V AC
Servisni Vek	100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi Naponski Udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Blok Za Montiranje	Prednja ugradnja

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Kod	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M10
	MF1
	P1
	P2
	PF1
Prezentacija Uredaja	Osnovni element

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uredaja	-40...70 °C
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	UL odobrenje CSA
Otpornost Na Brze Prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost Na Elektromagnetna Polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost Na Elektrostatičko Pražnjenje	6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna Emisija	Klasa B u skladu sa IEC 55011
[Us] Nazivni Napon	24...120 V

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	5,6 cm
Package 1 Weight	9 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	5,4 cm
Package 2 Width	4,4 cm
Package 2 Length	5,6 cm
Package 2 Weight	52 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	400

Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,462 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH

Performanse dobrobiti


 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

