

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



glava upravljačke palice Ø22 2-smera bez povratka

ZD4PA127

Cena* bez PDV-a: 3.851,95 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Glava za upravljačku palicu
Kratko Ime Uređaja	ZB4
Materijal Podnožja	Crni metal
Prečnik Za Montiranje	22 mm
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okrugla
Tip Glave Uređaja	bez povratka
Profil Glave Uređaja	54 mm upravljačka palica
Informacije O Smeru Glave	2 smeru

Dopunske informacije

Masa Proizvoda	0,022 kg
Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Informacija O Poziciji Glave	3 pozicije
Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa
Prezentacija Uređaja	Osnovni element

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip Stepen Zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema Stepen Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Stepen Zaštite	IK03 conforming to IEC 50102

Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
-----------	---

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Sertifikacija Proizvoda	GL CSA UL odobrenje LROS (Lloyds register of shipping) DNV BV
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	60,0 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da
Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.