



Отказ от ответственности: Данный документ не заменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma Pack 250
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easuract : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная ориентация установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Шкаф Pack - ширина 600 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм

Масса продукта	0.84 кг
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---