

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	<p>Comract : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 3P : монтажная плата опора : INS250 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : INS250 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : INV100 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : INV100 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : INV160 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : INV160 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : INV200 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : INV200 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : INV250 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : INV250 горизонтальная ориентация установка</p>
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики


Описание шкафа/ячейки	<p>Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm</p> <p>Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm</p> <p>Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm</p> <p>Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm</p>
Тип присоединения	<p>Прямое присоединение</p> <p>Соединительный блок</p>

Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	0.8 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(Матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---