

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 47965

задние присоед.(вертик/горизонт)/ комплект для замены для 4P NW08...20



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Заднее присоединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Совместимость серий продукта	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW
Описание полюсов	4P
[In] номинальный ток	800 A H1 выдвигной 800 A H2 выдвигной 800 A H3 выдвигной 800 A L1 выдвигной 1000 A H1 выдвигной 1000 A H2 выдвигной 1000 A H3 выдвигной 1000 A L1 выдвигной 1250 A H1 выдвигной 1250 A H2 выдвигной 1250 A H3 выдвигной 1600 A H1 выдвигной 1600 A H2 выдвигной 1600 A H3 выдвигной 800 A H1 закрепленный 800 A H2 закрепленный 800 A H3 закрепленный 800 A L1 закрепленный 1000 A H1 закрепленный 1000 A H2 закрепленный 1000 A H3 закрепленный 1000 A L1 закрепленный 1250 A H1 закрепленный 1250 A H2 закрепленный 1250 A H3 закрепленный 1600 A H1 закрепленный 1600 A H2 закрепленный 1600 A H3 закрепленный 1600 A N1 закрепленный 1600 A N1 выдвигной 1600 A L1 выдвигной 800 A N1 выдвигной 800 A H2A выдвигной 1000 A N1 выдвигной 1000 A H2A выдвигной

1250 A N1 выдвижной  
1250 A H2A выдвижной  
1250 A L1 выдвижной  
1600 A H2A выдвижной  
2000 A N1 выдвижной  
2000 A H1 выдвижной  
2000 A H2 выдвижной  
2000 A H2A выдвижной  
800 A N1 закрепленный  
800 A H2A закрепленный  
800 A H10 закрепленный  
800 A H1b закрепленный  
800 A N2 закрепленный  
1000 A N1 закрепленный  
1000 A H2A закрепленный  
1000 A H10 закрепленный  
1000 A H1b закрепленный  
1000 A N2 закрепленный  
1250 A N1 закрепленный  
1250 A H2A закрепленный  
1250 A H10 закрепленный  
1250 A L1 закрепленный  
1250 A H1b закрепленный  
1250 A N2 закрепленный  
1600 A H2A закрепленный  
1600 A H10 закрепленный  
1600 A H1T закрепленный  
1600 A L1 закрепленный  
1600 A H1b закрепленный  
1600 A N2 закрепленный  
2000 A N1 закрепленный  
2000 A H1 закрепленный  
2000 A H2 закрепленный  
2000 A H2A закрепленный  
2000 A H10 закрепленный  
2000 A H1T закрепленный  
2000 A L1 закрепленный  
2000 A H1b закрепленный  
2000 A N2 закрепленный  
2000 A H3 закрепленный  
2000 A N2 выдвижной

---

### Дополнительные характеристики

Местоположение подключения	Сзади
Тип присоединения	Горизонт. Вертикальный
Шаг соединения	115 мм

---

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---