

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9A15310

## Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В НЕМ



### Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iPC
Тип устройства или его аксессуаров	Modular socket-outlet
Краткое название устройства	IPC
Описание полюсов	2P + PE
Стандарт розетки	Немецкий

### Дополнительные характеристики


[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Шаг 9 мм	5
Высота	84 мм
Ширина	45 мм
Глубина	63 мм
Масса продукта	98 g
Цвет	Белый
Присоединения	Зажим туннельного типа 1 кабель (-) гибкий 6 мм <sup>2</sup> Зажим туннельного типа 1 кабель (-) жесткий 10 мм <sup>2</sup>
Длина зачистки проводов	13 мм
Момент затяжки	1.2 Н·м

### Условия эксплуатации

Стандарты	VDE 0620
Степень защиты IP	IP40 (in модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK03
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % ( 55 °C )

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---