

Технические характеристики продукта

Характеристики

AP7921B

СТОЕЧНЫЙ БРП, КОММУТИРУЕМЫЙ, 1U, 16 А, 208/230 В, РОЗЕТКИ: (8) C13



Обзор

Название модели	СТОЕЧНЫЙ БРП, КОММУТИРУЕМЫЙ, 1U, 16 А, 208/230 В, РОЗЕТКИ: (8) C13
Включает	Руководство по установке , Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки , Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминиканская Республика , Восточный Тимор , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Мексика , Молдова , Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение	208V , 230V
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	16 А
Выходные соединения	(8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Вход

Номинальное входное напряжение	200V , 208V , 230V
Входная частота	50/60 Гц

Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)	16 A
Тип входного соединения	IEC-320 C20
Длина шнура	2.5 метры
Число сетевых шнуров	1
Acceptable Input Voltage	200-240 ВАС
Максимальный входной ток на фазу	20 A
Нагрузочная способность	3680 VA

Физические

Масса нетто	2.27 кг.
Максимальная высота	44.0 мм.
Максимальная ширина	445.0 мм.
Максимальная глубина	108.0 мм.
Масса брутто	3.45 кг.
Высота в упаковке	70.0 мм.
Ширина в упаковке	470.0 мм.
Глубина в упаковке	343.0 мм.
Цвет	Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , CSA , EN 55022 Класс A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , GOST , IRAM , MIC , UL 60950 , Зарегистрировано UL , VCCI , VDE , Сертификат cUL
Стандартная гарантия	2 Года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях	Соответствие