



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Расширенная серия	Spacial SF
Применение для устройства	Универсальный
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф
Номинальная высота шкафа	1800 мм
Номинальная ширина шкафа	800 мм
Номинальная глубина шкафа	400 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 дверь 1 монтажная плата 1 задняя панель 1 крыша 1 структура 1 система запирания с ручкой для дверь 2 раздвижные рейки 4 кронштейны для монтажной платы

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм
Тип двери	Дверь в передняя сторона
Количество дверей	1 в передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм в передняя дверь
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковые стороны шкафа
Съемные части	Задняя панель фиксированный винтами Крыша фиксированный винтами

Дверь фиксированный винтами для петля  
Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами  
Направляющие рейки фиксированный винтами  
Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы

Материал	Сталь с гальваническим покрытием для кадр Сталь с гальваническим покрытием для вертикальные рейки Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для дверь Листовая сталь для панели Сплав zamak для петля
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---