

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Колодка для реле, отдельные контакты, 1 С/О

RGZE1S35M

Код EAN : 3606480689437

### Основные характеристики

Серия	Harmony Electromechanical Relays
Тип продукта	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный

### Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXG с 1 переключающ. контакт
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ между катушкой и контактом with усиленная изоляция 4 кВ между контактами with стандартная изоляция 4 кВ между выводами and DIN-рейка with стандартная изоляция
[In] номинальный ток	10 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с UL
Электрическая прочность изоляции	5 кВ между катушкой и контактом with усиленная изоляция 2,5 кВ между контактами with стандартная изоляция 3 кВ между выводами and DIN-рейка with стандартная изоляция
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 1 мм <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника
Тип винтовых зажимов	M3

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Относительная влажность	10...85 %
Стандарты	UL 508 CSA C22.2 № 14 IEC 61984
Сертификаты	CE EAC UL CSA DNV-GL
Степень защиты IP	IP20

Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	32,1 г
Высота упаковки 1	62,5 мм
Ширина упаковки 1	17 мм
Длина упаковки 1	81 мм
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	365,9 г
Высота упаковки 2	7,8 см
Ширина упаковки 2	8,4 см
Длина упаковки 2	16,3 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	180
Вес упаковки 3	16,3 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---