



### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZC2J
Тип головки	Головка плунжера
Совместимость изделий	XC2J
Соответствующий корпус	ZC2JC1 ZC2JC18 ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JD1 ZC2JD2
Движение рабочей головки	Линейный
Тип рукоятки	Плунжер концевого выключателя пруж. возврат металл
Тип подвода	Подвод по вертикали 1 направление

### Дополнительные характеристики

Активация выключателя	На конце
Прямое размыкание	Без
Масса продукта	0.195 кг
Материал головки	Металл

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0953 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---