



Dinskena, Prisma Pack, bredd 432 mm



01260

! Utgått den: 14 dec. 2021

EAN-kod: 3606480397547

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skena
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Typ Av Spår	Modulär
Installerad Enhet	C120 Acti 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vip EM9 Vigilo GV2 TeSys: GV2L TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV2RTn TeSys: fast GV3 TeSys: fast IC120 Acti 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vip IM20 Vigilo IM20H Vigilo IM9 Vigilo: fast IM9-OL Vigilo: fast INS100 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INS160 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INS40 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INS63 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation Modulär enhet Acti 9: fast Modulär enhet Multi 9: fast Normbrytare säkring: NG125 Multi 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vip NG125 NA Multi 9: fast - kontroll: vip Relä RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Vigirex: SM21 Vigilo: TR5A Vigilo: C120 Acti 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vip IC120 Acti 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vip NG125 Multi 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vip

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Poltal	3P: 1 x C120 fast 4P: 1 x C120 fast 3P: 9 x GV2L fast 3P: 9 x GV2LE fast 3P: 9 x GV2ME fast 3P: 9 x GV2P fast 3P: 9 x GV2RTn fast 3P: 7 x GV3 fast 3P: 1 x iC120 fast 4P: 1 x iC120 fast 3P: 1 x vertikal installationINS100 fast 4P: 1 x vertikal installationINS100 fast 3P: 1 x vertikal installationINS160 fast 4P: 1 x vertikal installationINS160 fast 3P: 1 x vertikal installationINS40 fast 4P: 1 x vertikal installationINS40 fast 3P: 1 x vertikal installationINS63 fast 4P: 1 x vertikal installationINS63 fast 3P: 1 x NG125 fast 4P: 1 x NG125 fast 3P: 1 x NG125 NA fast 4P: 1 x NG125 NA fast
--------	---

Teknisk data

Installation Description	Pack kapsling - bredd 555 mm
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	5 modul(er): C120 utan jordfelsskydd , direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): GV2 Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): GV2L, direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): GV2LE, direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): GV2ME, direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): GV2P, direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): GV2RTn, direkt Pack kapsling i 555 mm 5 modul(er): GV3, direkt Pack kapsling i 555 mm 5 modul(er): iC120 utan jordfelsskydd , direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): IM20 Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): IM20H Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): IM9 Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): IM9-OL Pack kapsling i 555 mm 4 modul(er): INS100, direkt Pack kapsling i 555 mm 6 modul(er): INS160, direkt Pack kapsling i 555 mm 4 modul(er): INS40, direkt Pack kapsling i 555 mm 4 modul(er): INS63, direkt Pack kapsling i 555 mm 5 modul(er): NG125 utan jordfelsskydd , direkt Pack kapsling i 555 mm 5 modul(er): NG125 NA, direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): RH10, direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): RH21, direkt Pack kapsling i 555 mm 3 modul(er): RH99, direkt Pack kapsling i 555 mm 5 modul(er): C120 med jordfelsskydd , direkt Pack kapsling i 555 mm 5 modul(er): iC120 med jordfelsskydd , direkt Pack kapsling i 555 mm 5 modul(er): NG125 med jordfelsskydd , direkt Pack kapsling i 555 mm
9Mm Modul	48
Kvantitet Per Set	1 st
Höjd	35 mm
Bredd	464 mm
Djup	52 mm
Produktens Vikt	0,25 kg
Färg	Naturell
Material	Metall
Tjocklek	1,5 mm

Miljö

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktoertifieringar	ASEFA

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7 cm
Förpackning 1 Bredd	8 cm
Förpackning 1 Djup	49,5 cm
Förpackning 1 Vikt	250 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
------------------	---

Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
----------------------	---

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
-----------------	------------------------------------