



Montageplåt, Prisma,
NSX400/630/INS-INV320/630 m
vipa fast uörande med
horisontellt montage

03070

! Utgängen

! Utgåt den: 20 maj 2022

EAN-kod: 3303430030706

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fästplatta
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 850 mm Golvskåp+kabelfack - bredd 600 + 300 mm Väggskåp + kabelfack - bredd 600 + 300 mm
Installerad Enhet	CVS400 Easycompact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vipa - horisontell installation CVS630 Easycompact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vipa - horisontell installation EVC400 Easycompact: fast - kontroll: vipa - horisontell installation EVC630 Easycompact: fast - kontroll: vipa - horisontell installation INS320...400 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - horisontell installation INS500...630 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - horisontell installation INV320...400 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - horisontell installation INV500...630 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - horisontell installation NSX400 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vipa - horisontell installation NSX630 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vipa - horisontell installation
Portall	3P: 1 x horisontell installationCVS400 fast 4P: 1 x horisontell installationCVS400 fast 3P: 1 x horisontell installationCVS630 fast 4P: 1 x horisontell installationCVS630 fast 3P: 1 x horisontell installationEVC400 fast 4P: 1 x horisontell installationEVC400 fast 3P: 1 x horisontell installationEVC630 fast 4P: 1 x horisontell installationEVC630 fast 3P: 1 x horisontell installationINS320...400 fast 4P: 1 x horisontell installationINS320...400 fast 3P: 1 x horisontell installationINS500...630 fast 4P: 1 x horisontell installationINS500...630 fast 3P: 1 x horisontell installationINV320...400 fast 4P: 1 x horisontell installationINV320...400 fast 3P: 1 x horisontell installationINV500...630 fast 4P: 1 x horisontell installationINV500...630 fast 3P: 1 x horisontell installationNSX400 fast 4P: 1 x horisontell installationNSX400 fast 3P: 1 x horisontell installationNSX630 fast 4P: 1 x horisontell installationNSX630 fast
Villkor För Att Använda Kabelbindare	Med fästplatta (2 horisontell

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Dessa dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	9 modul(er): CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd
	golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm topp
	9 modul(er): CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp
	+ kabelfack i 600 + 300 mm topp
	6 modul(er): CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd
	golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm botten
	6 modul(er): CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp
	+ kabelfack i 600 + 300 mm botten
	9 modul(er): CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd
	golvstående kapsling i 850 mm topp
	6 modul(er): CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd
	golvstående kapsling i 850 mm botten
	9 modul(er): CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd
	golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm topp
	9 modul(er): CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp
	+ kabelfack i 600 + 300 mm topp
	6 modul(er): CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd
	golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm botten
	6 modul(er): CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp
	+ kabelfack i 600 + 300 mm botten
	9 modul(er): CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd
	golvstående kapsling i 850 mm topp
	6 modul(er): CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd
	golvstående kapsling i 850 mm botten
	9 modul(er): EZC400, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 +
	300 mm topp
	9 modul(er): EZC400, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 +
	300 mm topp
	6 modul(er): EZC400, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 +
	300 mm botten
	6 modul(er): EZC400, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 +
	300 mm botten
	9 modul(er): EZC630, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 +
	300 mm topp
	9 modul(er): EZC630, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 +
	300 mm topp
	6 modul(er): EZC630, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 +
	300 mm botten
	6 modul(er): EZC630, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 +
	300 mm botten
	9 modul(er): INS320...400, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i
	600 + 300 mm topp
	9 modul(er): INS320...400, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i
	600 + 300 mm topp
	6 modul(er): INS320...400, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i
	600 + 300 mm botten
	6 modul(er): INS320...400, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i
	600 + 300 mm botten
	9 modul(er): INS320...400, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i
	850 mm topp
	6 modul(er): INS320...400, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i
	850 mm botten
	9 modul(er): INS500...630, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i
	600 + 300 mm topp
	9 modul(er): INS500...630, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i
	600 + 300 mm topp
	6 modul(er): INS500...630, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i
	600 + 300 mm botten
	6 modul(er): INS500...630, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i
	600 + 300 mm botten
	9 modul(er): INS500...630, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i
	850 mm topp
	6 modul(er): INS500...630, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i
	850 mm botten
	9 modul(er): INV320...400, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i
	600 + 300 mm topp
	9 modul(er): INV320...400, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i
	600 + 300 mm topp
	6 modul(er): INV320...400, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i
	600 + 300 mm botten
	6 modul(er): INV320...400, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i
	600 + 300 mm botten
	9 modul(er): INV320...400, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i
	850 mm topp
	6 modul(er): INV320...400, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i
	850 mm botten
	9 modul(er): INV500...630, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i
	600 + 300 mm topp
	9 modul(er): INV500...630, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i
	600 + 300 mm topp

6 modul(er): INV500...630, direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm botten

6 modul(er): INV500...630, direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm botten

9 modul(er): INV500...630, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 850 mm topp

6 modul(er): INV500...630, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 850 mm botten

9 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvstående kapsling i 850 mm topp

6 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvstående kapsling i 850 mm botten

9 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm topp

9 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm topp

6 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm botten

6 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm botten

9 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm topp

9 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm topp

6 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm botten

6 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm botten

9 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 850 mm topp

6 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 850 mm botten

9 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvstående kapsling i 850 mm topp

6 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvstående kapsling i 850 mm botten

9 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm topp

9 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm topp

6 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm botten

6 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , Anslutningsblock väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm botten

9 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm topp

9 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm topp

6 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm botten

6 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm botten

9 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 850 mm topp

6 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 850 mm botten

Standarder	IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Kabelingång	Hålplåtar 0,38 mm topp 217 mm Hålplåtar 0,32 mm botten 67 mm
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Slät Matt
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	250 mm
Produktens Vikt	2,24 kg

6 Life Is On **Schneider Electric**

600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 connection block 6 0.32 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 connection block 6 0.32 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 connection block 6 0.32 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 connection block 6 0.32 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 0.38 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 0.38 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 0.38 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 0.38 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 0.32 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 0.32 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 0.32 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 0.32 mm
850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 0.38 mm
850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 0.38 mm
850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 0.32 mm
850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 0.32 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,900 cm
Förpackning 1 Bredd	29,000 cm
Förpackning 1 Djup	47,000 cm
Förpackning 1 Vikt	2,300 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	8
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	40,000 cm
Förpackning 2 Djup	60,000 cm
Förpackning 2 Vikt	19,050 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	96
Förpackning 3 Höjd	105,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	225,840 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
------------------	---

Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
----------------------	---

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
-----------------	------------------------------------