



Montageplåt, Prisma,
NSX400/630-INS-INV500/630 med
vippa vertikalt fast montage

03073

! Utgått den: 20 maj 2022

! Utgången

EAN-kod: 3303430030737

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fästplatta
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Installerad Enhet	CVS400 Easypact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa - vertikal installation CVS630 Easypact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa - vertikal installation EZC400 Easypact: fast - kontroll: vippa - vertikal installation EZC630 Easypact: fast - kontroll: vippa - vertikal installation INS320...400 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INS500...630 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INV320...400 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INV500...630 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation NSX400 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa - vertikal installation NSX630 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa - vertikal installation CVS400 Easypact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippa - vertikal installation CVS630 Easypact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippa - vertikal installation NSX400 Compact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippa - vertikal installation NSX630 Compact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippa - vertikal installation
Poltal	3P: 1 x vertikal installationCVS400 fast 4P: 1 x vertikal installationCVS400 fast 3P: 1 x vertikal installationCVS630 fast 4P: 1 x vertikal installationCVS630 fast 3P: 1 x vertikal installationEZC400 fast 4P: 1 x vertikal installationEZC400 fast 3P: 1 x vertikal installationEZC630 fast 4P: 1 x vertikal installationEZC630 fast 3P: 1 x vertikal installationINS320...400 fast 4P: 1 x vertikal installationINS320...400 fast 3P: 1 x vertikal installationINS500...630 fast 4P: 1 x vertikal installationINS500...630 fast 3P: 1 x vertikal installationINV320...400 fast 4P: 1 x vertikal installationINV320...400 fast 3P: 1 x vertikal installationINV500...630 fast 4P: 1 x vertikal installationINV500...630 fast 3P: 1 x vertikal installationNSX400 fast 4P: 1 x vertikal installationNSX400 fast 3P: 1 x vertikal installationNSX630 fast 4P: 1 x vertikal installationNSX630 fast
Villkor För Att Använda Kabelbindare	Med färstplatta (1 vertikal

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	12 modul(er): CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	13 modul(er): CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	13 modul(er): CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): EZC400, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): EZC400, direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	13 modul(er): EZC630, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	13 modul(er): EZC630, direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	10 modul(er): INS320...400, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	10 modul(er): INS320...400, direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): INS500...630, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): INS500...630, direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	10 modul(er): INV320...400, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	10 modul(er): INV320...400, direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): INV500...630, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): INV500...630, direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	12 modul(er): NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	13 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	13 modul(er): NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	14 modul(er): CVS400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	14 modul(er): CVS400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	15 modul(er): CVS630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	15 modul(er): CVS630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	14 modul(er): NSX400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	14 modul(er): NSX400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
	15 modul(er): NSX630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
	15 modul(er): NSX630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten

Standarder	IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Kabelingång	Hålplåtar 0,311 mm ovansida eller undersida 300 mm Hålplåtar 0,39 mm ovansida eller undersida 225 mm Hålplåtar 0,313 mm ovansida eller undersida 325 mm Hålplåtar 0,314 mm ovansida eller undersida 350 mm
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Slät Matt
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	300 mm

Produktens Vikt	2,64 kg
-----------------	---------

Functional Unit

[illegible]

600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS400 with fixed toggle
vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 0.314 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact CVS400 with fixed toggle
vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 0.314 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS400 with fixed toggle
vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 0.314 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact CVS400 with fixed toggle
vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 0.314 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS630 with fixed toggle
vertical 3P 1 direct with long terminal shield 15 0.314 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact CVS630 with fixed toggle
vertical 3P 1 direct with long terminal shield 15 0.314 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS630 with fixed toggle
vertical 4P 1 direct with long terminal shield 15 0.314 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact CVS630 with fixed toggle
vertical 4P 1 direct with long terminal shield 15 0.314 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX400 with fixed toggle
vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 0.314 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX400 with fixed toggle
vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 0.314 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX400 with fixed toggle
vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 0.314 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX400 with fixed toggle
vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 0.314 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX630 with fixed toggle
vertical 3P 1 direct with long terminal shield 15 0.314 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX630 with fixed toggle
vertical 3P 1 direct with long terminal shield 15 0.314 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX630 with fixed toggle
vertical 4P 1 direct with long terminal shield 15 0.314 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX630 with fixed toggle
vertical 4P 1 direct with long terminal shield 15 0.314 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	9,0 cm
Förpackning 1 Bredd	26,5 cm
Förpackning 1 Djup	47,0 cm
Förpackning 1 Vikt	2,61 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	40,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	13,78 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)