



Montageplåt, Prisma, NSX100/250
INV320/400250 både vertikalt/
horisontellt montage med mätare,
bredd 600 mm

03145

! Utgången

! Utgått den: 20 maj 2022

EAN-kod: 3303430031451

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G Prisma P
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fästplatta
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P cubicle
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm Skåp - bredd 650 + 150 mm djup 400 mm Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
Typ Av Montageplåt	Isolerande
Installerad Enhet	INV160 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INV200 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation NSX100...160 Compact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vipa - vertikal installation NSX250 Compact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vipa - vertikal installation INV100 Compact: fast - kontroll: vipa - vertikal installation INV160 Compact: fast - kontroll: vipa - vertikal installation INV200 Compact: fast - kontroll: vipa - vertikal installation INV250 Compact: fast - kontroll: vipa - vertikal installation
Poltal	4P: 1 x vertikal installationINV250 fast 4P: 1 x vertikal installationINV100 fast 4P: 1 x vertikal installationINV160 fast 4P: 1 x vertikal installationINV200 fast 4P: 1 x vertikal installationNSX100...160 fast 4P: 1 x vertikal installationNSX250 fast
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	12 modul(er): NSX100...160 med jordfelsskydd , direkt golvstående kapsling i 600 mm 12 modul(er): NSX100...160 med jordfelsskydd , direkt väggmonterad kapsling i 600 mm 12 modul(er): NSX250 med jordfelsskydd , direkt skåp i 650 + 150 mm
Standarder	NF C 15-100 IEC 61439-2

Teknisk data

Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Bredd	600 mm
Höjd	200 mm
Produktens Vikt	1,28 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV100 fixed toggle vertical 4P 1 direct 137.5 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INV100 fixed toggle vertical 4P 1 direct 137.5 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV160 fixed toggle vertical 4P 1 direct 125 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INV160 fixed toggle vertical 4P 1 direct 125 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INV160 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 137.5 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV200 fixed toggle vertical 4P 1 direct 125 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INV200 fixed toggle vertical 4P 1 direct 125 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INV200 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 direct 137.5 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV250 fixed toggle vertical 4P 1 direct 125 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INV250 fixed toggle vertical 4P 1 direct 125 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 with fixed toggle vertical 4P 1 direct 12 125 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX100...160 with fixed toggle vertical 4P 1 direct 12 125 mm 650 + 150 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX250 with fixed toggle vertical 4P 1 direct 12 137.5 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,500 cm
Förpackning 1 Bredd	19,500 cm
Förpackning 1 Djup	47,000 cm
Förpackning 1 Vikt	1,280 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	40,000 cm
Förpackning 2 Djup	60,000 cm
Förpackning 2 Vikt	13,580 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Förpackning 3 Höjd	75,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	108,640 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)