



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Kompatibilitetsintervall	Prisma G
IP-kapslingsklass	IP30
Produkt eller komponenttyp	Frontplåt
Tillbehör / separat kategori	Installationstillbehör
Typ av frontplåt	Normprodukter
Installerad enhet	Multi 9 : fast modulär enhet Acti 9 : fast modulär enhet Compact : fast INS40 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation Compact : fast INS63 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation Compact : fast INS100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation Compact : fast INS125 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation Compact : fast INS160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
Poltal	4 x 3P : Dinskena support : INS40 vertikal installation 4 x 4P : Dinskena support : INS40 vertikal installation 4 x 3P : Dinskena support : INS63 vertikal installation 4 x 4P : Dinskena support : INS63 vertikal installation 4 x 3P : Dinskena support : INS100 vertikal installation 4 x 4P : Dinskena support : INS100 vertikal installation 4 x 3P : Dinskena support : INS125 vertikal installation 4 x 4P : Dinskena support : INS125 vertikal installation 4 x 3P : Dinskena support : INS160 vertikal installation 4 x 4P : Dinskena support : INS160 vertikal installation

Teknisk data

Kapsling/Ställverk beskrivning	Golvstående kapsling - bredd 850 mm
Anslutningsposition	Direkt anslutning
9 mm modul	72
Antalet moduler (18 mm) per rad	36
Antal vertikala moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Produktcertifieringar	ASEFA
Kapslingsmaterial	Frontpanel : måla plåt
Kvantitet per set	1 st
Höjd	200 mm
Bredd	850 mm
Produktens vikt	1.22 kg
Ytbehandling	Slät Matt
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit RAL 9001

Miljö

IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
---------------	--------------------------------------

Hållbarhetsinformation

Erbjudandets hållbarhetsstatus	Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel - sedan 0807 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Miljöprofil	Tillgänglig Produktmiljöprofil
Information om uttjänta produkter	Behöver ingen specifik återvinningsplan