


Produktdatablad

Specifikationer



Frontplåt, Prisma, för horisontellt montage av NSX100/250 med motordon i fast utförandebredd 600 mm, 4 moduler

03234

! Utgången

! Utgått den: 20 maj 2022

EAN-kod: 3303430032342

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Frontplåt
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Typ Av Frontplåt	Hålbild
Installerad Enhet	NSX100...160 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: motordon - horisontell installation NSX250 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: motordon - horisontell installation FDM121 Enerlin'X: fast - kontroll: fjärrstyrning - vertikal installation
Poltal	3P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: NSX100...160 4P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: NSX100...160 3P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: NSX250 4P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: NSX250
Driftsläge	Horisontell

Teknisk data

Kapsling/Ställverk Beskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm Golvskåp+kabelfack - bredd 600 + 300 mm Väggskåp + kabelfack - bredd 600 + 300 mm
Anslutningsposition	Direktanslutning
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertifieringar	ASEFA
Ytbehandling	Slät Matt
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit (RAL 9001)
Höjd	200 mm
Produktens Vikt	0,8 kg
Kvantitet Per Set	1 st

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Enerlin'X FDM121 fixed remote control vertical 1 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Enerlin'X FDM121 fixed remote control vertical 1 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Enerlin'X FDM121 fixed remote control vertical 1 600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Enerlin'X FDM121 fixed remote control vertical 1 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
-----------------	--

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,0 cm
Förpackning 1 Bredd	21,0 cm
Förpackning 1 Djup	51,0 cm
Förpackning 1 Vikt	800,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	17,0 cm
Förpackning 2 Bredd	22,5 cm
Förpackning 2 Djup	53,0 cm
Förpackning 2 Vikt	10,0 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	90
Förpackning 3 Höjd	31,0 cm
Förpackning 3 Bredd	80,0 cm
Förpackning 3 Djup	120,0 cm
Förpackning 3 Vikt	80,0 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)