



Frontplåt, Prisma, horisontellt montage NSX100/250bredd 850 mm, 5 moduler

03294

! Utgått den: 20 maj 2022

! Utgången

EAN-kod: 3303430032946

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Frontplåt
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Typ Av Frontplåt	Hålbild
Installerad Enhet	NSX100...160 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippra - horisontell installation NSX250 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippra - horisontell installation 96 x 96 mm apparat HMI interface: HSI HMI interface: FDM121 Enerlin'X: fast - kontroll: fjärrstyrning - vertikal installation
Poltal	3P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: NSX100...160 4P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: NSX100...160 3P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: NSX250 4P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: NSX250
Driftsläge	Horisontell

Teknisk data

Kapsling/Ställverk Beskrivning	Golvstående kapsling - bredd 850 mm
Anslutningsposition	Anslutningsblock
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertifieringar	ASEFA
Ytbehandling	Matt Slät
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit (RAL 9001)
Höjd	200 mm
Bredd	850 mm
Produktens Vikt	1,4 kg
Kvantitet Per Set	1 st

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Functional Unit	850 mm Prisma G floor-standing enclosure human-switchboard interface 96 x 96 mm device 1 4 850 mm Prisma G floor-standing enclosure human-switchboard interface HSI 1 4 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 without fixed toggle horizontal 3P 1 connection block 5 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 without fixed toggle horizontal 4P 1 connection block 5 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 without fixed toggle horizontal 3P 1 connection block 5 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 without fixed toggle horizontal 4P 1 connection block 5 850 mm Prisma G floor-standing enclosure Enerlin'X FDM121 fixed remote control vertical 1 4 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
-----------------	---

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP30
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,0 cm
Förpackning 1 Bredd	20,0 cm
Förpackning 1 Djup	75,0 cm
Förpackning 1 Vikt	1,4 kg
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	16,0 cm
Förpackning 2 Bredd	53,0 cm
Förpackning 2 Djup	81,0 cm
Förpackning 2 Vikt	8,76 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	60
Förpackning 3 Höjd	97,0 cm
Förpackning 3 Bredd	80,0 cm
Förpackning 3 Djup	120,0 cm
Förpackning 3 Vikt	99,6 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)