

Produktdatablad

Specifikationer



Normkapsling, mini Mureva, 12 moduler, med N+PE plintar, IP65

E-nummer:
2289104 13444

EAN-kod: 3303430134442

Produktdata

Produktfamilj	Mureva
Produktnamn	Mureva Enclosure
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kapsling med förhöjd kapslingsklass
Kapslingstyp	Små normkapslingar
Typ Av Montageplåt	Utan montageplåt

Teknisk data

Montage Kapsling	Yta
9Mm Modul	24
Antalet Moduler (18 Mm) Per Rad	12
Totalt Antal 18 Mm Moduler	12
Antal Horisontella Rader	1
Isolationsklass	Klass II Dubbelisolerad
Erhållen Utrustning	1 märksats 2 plintblock 8 hål
Typ Av Front	Transparent
Förlusteffekt I W	19 W
[In] Märkström	63 A
Typ Av Spår	DIN
Antal Förpräglade Hål Pg Iso	7
Antal Terminalblock	2 jord / neutral (skruvanslutning) med 8 anslutningar
Fördelningsblock Utgående	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Beskrivning Låsmöjligheter	Tillvalt lås
Kapslingsmaterial	Självslocknande polymer
Bredd	267 mm
Höjd	200 mm
Djup	112 mm
Internt Djup	56 mm
Färg	Transparent gröndörr: Ljusgrå, (RAL 7035)kapsling:

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Standarder	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Brandtålighet	650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Ip-Kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK09 överensstämmer med EN 50102
Miljöegenskaper (Uv)	UV resistent: klass 3 överensstämmer med ISO 4582:2010 UV ljus test överensstämmer med ISO 4892-2:2013
Överspänningskategori	II
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	11,000 cm
Förpackning 1 Bredd	20,000 cm
Förpackning 1 Djup	26,500 cm
Förpackning 1 Vikt	935,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	4
Förpackning 2 Höjd	22,000 cm
Förpackning 2 Bredd	35,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	4,093 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	96
Förpackning 3 Höjd	80,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	113,280 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Material med lägre påverkan Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

Välbefinnandeprestanda

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder