



Hjälpkontakt, Multi9, 1 växlande kontakt, för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 modul

E-nummer:
216509026923

EAN-kod: 3303430269236

Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Typ Av Produkt Eller Komponent	OC-kontakt
Enhetens Korta Namn	OFS
Signalkontaktssammansättning	1 C/O
[In] Märkström	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
9Mm Modul	1

Teknisk data

Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad Skenfördelning Kompabilitet	Topp: ja
Höjd	84 mm
Bredd	9 mm
Djup	73 mm
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - flexibel Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - solid Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5...2,5 mm² - flexibel Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5...2,5 mm² - solid
Kabelns Skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktcertifieringar	NEMKO DEMKO SEMKO CEBEC FIMKO
Ip-Kapslingsklass	IP20 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Relativ Fuktighet	95 % vid 55 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivningstemperatur Vid Drift	−25...50 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8 cm
Förpackning 1 Bredd	2 cm
Förpackning 1 Djup	9,5 cm
Förpackning 1 Vikt	43 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	12
Förpackning 2 Höjd	9 cm
Förpackning 2 Bredd	10 cm
Förpackning 2 Djup	25,5 cm
Förpackning 2 Vikt	584 g
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Förpackning 3 Höjd	30 cm
Förpackning 3 Bredd	30 cm
Förpackning 3 Djup	40 cm
Förpackning 3 Vikt	5,694 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel	EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina	Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder	