



Underspänningsutlösare, Multi9 MN, 48 V AC, för C60 och ID

26961

! Utgått den: 31 dec. 2018

EAN-kod: 3303430269618

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Typ Av Produkt Eller Komponent	Underspänningsutlösare
Enhetens Korta Namn	MN
[Uc] Manöverspänning	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Manövertyp	Standard
9Mm Modul	2

Teknisk data

Serie Kompatibilitet	Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 N40 Acti 9 Acti 9 iDPN
Lokal Indikering	Händelseindikering
Montagesätt	Fast
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
Höjd	82,5 mm
Bredd	18 mm
Djup	68 mm
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning - 1 kabel (kablar) 2,5 mm ² - flexibel Snabbanslutning - 1 kabel (kablar) 2,5 mm ² - solid Snabbanslutning - 2 kabel (kablar) 1,5 mm ² - flexibel Snabbanslutning - 2 kabel (kablar) 1,5 mm ² - solid
Kabelns Skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar	ASEFA LCIE KEMA ASTA
Tropicalisation	2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Relativ Fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...50 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	9 cm
Förpackning 1 Bredd	2,4 cm
Förpackning 1 Djup	8 cm
Förpackning 1 Vikt	70 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	8
Förpackning 2 Höjd	8,5 cm
Förpackning 2 Bredd	9 cm
Förpackning 2 Djup	26,5 cm
Förpackning 2 Vikt	628 g
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Förpackning 3 Höjd	30 cm
Förpackning 3 Bredd	30 cm
Förpackning 3 Djup	40 cm
Förpackning 3 Vikt	6,139 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv Kompatibel
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)