

Produktdatablad

Specifikationer



Lastfrånskiljare, ComPact, INS40, 4 pol, 40 A, med svart vred

E-nummer:
3158030 28901

EAN-kod: 3303430289012

Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktnamn	Compact INS
Typ Av Produkt Eller Komponent	Lastfrånskiljare
Antal Poler	4P
Typ Av Nät	DC AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] Märkdiriftström	40 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V 40 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V 2 poler i serie 40 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V 4 poler i serie 40 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500 V 4 poler i serie 32 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500 V 40 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V 40 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V 40 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V 40 A DC-22A: DC 50/60 Hz 125 V 2 poler i serie 40 A DC-23A: DC 50/60 Hz 125 V 2 poler i serie 40 A DC-22A: DC 50/60 Hz 250 V 4 poler i serie 40 A DC-23A: DC 250 V 4 poler i serie
[Ui] Isolationsspänning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	8 kV
[Ith] Termisk Ström Fritt I Luft	40 A vid 60 °C
[Icm] Märkslutförmåga	15 kA lastfrånskiljare ensam 500 V AC vid 50/60 Hz 75 kA med effektbrytare som uppströms skydd 500 V AC vid 50/60 Hz
Ue Märkspänning	500 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Lämplighet För Isolation	Ja
Positionsindikering	Ja
Synligt Brytställe	Nej
Förebningsgrad	3

Teknisk data

Manövertyp	Vridhandtag
Färg På Handtag	Svart
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena Plåt
Uppströms Anslutning	Front

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Nedströms Anslutning	Front
Kabel Area/Dimension	1,5...50 mm²
Maxeffekt	11 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz 18,5 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz 20 kW AC-23: vid 380/415 VAC 50/60 Hz 22 kW AC-23: vid 440 VAC 50/60 Hz
Dimensionerad Funktion	Oavbruten
Intermittent Driftsklass	Klass 120 - 60%
Kapslingsmått För Ith	190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] Märkkorttidsström	0,067 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3 1,73 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3 3 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3 5,5 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3
Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 380/415 V 4 poler i serie AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 250 V 4 poler i serie DC 50/60 Hz DC-22A: 1500 cycles 250 V 4 poler i serie DC DC-23A:
Anslutningsavstånd	18 mm
Höjd	85 mm
Bredd	90 mm
Djup	62,5 mm
Produktens Vikt	0,6 kg

Miljö

Standarder	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produktcertifieringar	CCC KEMA-KEUR
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK07 conforming to EN 50102
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-50...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	9,4 cm
Förpackning 1 Bredd	9,8 cm
Förpackning 1 Djup	9,4 cm
Förpackning 1 Vikt	652 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	18

Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	12,224 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	144
Förpackning 3 Höjd	50 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	110,272 kg

Kontraktsgaranti

Garanti Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut