

Produktdatablad

Specifikationer



Lastfrånskiljare, ComPact, INS63, 3 pol, 63 A, med röd-gult vred

28918

EAN-kod: 3303430289180

Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktnamn	Compact INS
Typ Av Produkt Eller Komponent	Lastfrånskiljare
Antal Poler	3P
Typ Av Nät	DC AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] Märkdirftström	63 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V 63 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V 2 poler i serie 63 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V 63 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500 V 40 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500 V 63 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V 63 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V 63 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V 63 A DC-22A: DC 50/60 Hz 125 V 2 poler i serie 63 A DC-23A: DC 125 V 2 poler i serie
[Ui] Isolationsspänning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	8 kV
[Ith] Termisk Ström Fritt I Luft	63 A vid 60 °C

Kabel Area/Dimension	1,5...50 mm²
Maxeffekt	15 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz 22 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz 30 kW AC-23: vid 380/415 VAC 50/60 Hz 30 kW AC-23: vid 440 VAC 50/60 Hz
Dimensionerad Funktion	Oavbruten
Intermittent Driftsklass	Klass 120 - 60%
Kapslingsmått För Ith	190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] Märkkorttidsström	0,067 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3 1,73 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3 3 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3 5,5 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3
Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 380/415 V 2 poler i serie AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 250 V 2 poler i serie DC 50/60 Hz DC-22A: 1500 cycles 250 V 2 poler i serie DC DC-23A:
Anslutningsavstånd	18 mm
Höjd	85 mm
Bredd	90 mm
Djup	62,5 mm
Produktens Vikt	0,5 kg

Miljö

Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produktcert	

Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	11,413 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration </
------------------	--------------------------------------