



Lastfrånskiljare, ComPact,
INS125, 4 pol, 125 A, med röd-gult
vred

28927

EAN-kod: 3303430289272

Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktnamn	Compact INS
Typ Av Produkt Eller Komponent	Lastfrånskiljare
Antal Poler	4P
Typ Av Nät	DC AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] Märkdriftström	125 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V 125 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V 125 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V 2 poler i serie 125 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500 V 2 poler i serie 125 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V 4 poler i serie 125 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V 4 poler i serie 125 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V 125 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V 125 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500 V 80 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V 125 A DC-22A: DC 50/60 Hz 125 V 2 poler i serie 125 A DC-23A: DC 50/60 Hz 125 V 2 poler i serie 125 A DC-22A: DC 50/60 Hz 250 V 4 poler i serie 125 A DC-23A: DC 50/60 Hz 250 V 4 poler i serie
[Ui] Isolationsspänning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	8 kV
[Ith] Termisk Ström Fritt I Luft	125 A vid 60 °C
[Icm] Märkslutförmåga	154 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz 20 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
Ue Märkspänning	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Lämplighet För Isolation	Ja
Positionsindikering	Ja
Synligt Brytställe	Nej
Förebningsgrad	3

Teknisk data

Manövertyp	Vridhandtag
Färg På Handtag	Röd
Montagesätt	Fast
Montagefästen	Plåt DIN-skena

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Uppströms Anslutning	Front
Nedströms Anslutning	Front
Maxeffekt	55 kW AC-23: vid 440 VAC 50/60 Hz 37 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz 55 kW AC-23: vid 380/415 VAC 50/60 Hz 75 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz 75 kW AC-23: vid 660/690 VAC 50/60 Hz
Dimensionerad Funktion	Oavbruten
Intermittent Driftsklass	Klass 120 - 60%
Kapslingsmått För Ith	260 mm x 160 mm x 55 mm
[Icw] Märkkorttidsström	0,01 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3 1,23 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3 3,175 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3 5,5 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
Mekanisk Livslängd	15000 cycles
Elektrisk Livslängd	1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 380/415 V 4 poler i serie AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 250 V 4 poler i serie DC 50/60 Hz DC-22A: 1500 cycles 250 V 4 poler i serie DC 50/60 Hz DC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 690 V 4 poler i serie AC 50/60 Hz AC-23A:
Anslutningsavstånd	30 mm
Höjd	100 mm
Bredd	135 mm
Djup	62,5 mm
Produktens Vikt	0,9 kg

Miljö

Standarder	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produktcertifieringar	CCC KEMA-KEUR
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK07 conforming to EN 50102
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-50...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,500 cm
Förpackning 1 Bredd	11,500 cm
Förpackning 1 Djup	15,500 cm
Förpackning 1 Vikt	1,122 kg
Förpackningstyp 2	S03

Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	11,640 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut