



Skyddsmodul TM16D, 3 pol 63 A för NS100-250

E-nummer:
3188050 29035

EAN-kod: 3303430290353

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktområde	NR100...250 NS100...250 DC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Utlösare
Utlösarnamn	TM-D
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Produktserie Kompatibilitet	Compact NR100 Compact NR160 Compact NR250 Compact NS100 DC Compact NS160 DC Compact NS250 DC
Enhetsapplikation	Distribution
Number Of Poles	3P
Antal Skyddade Poler	3t
Utlösarenhetens Skyddsfunktioner	LI
Skyddstyp	L : for överlastskydd (termiskt) I : for korttidsskydd (magnetiskt)
Trip Unit Rated Current	16 A vid 40 °C
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz

Teknisk data

Motorutlösningssklass	10 10 A 20
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Fast
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.8...1 x In
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Fast
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	190 A

Miljö

Standarder	IEC 60947-2
------------	-------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	ASTA KEMA LCIE ASEFA
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med IEC 60947
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-50...85 °C

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------