


Produktdatablad

Specifikationer



Lastfrånskiljare, ComPact, med synligt brytställe, INV400, 4 pol, 400 A, rött-gult vridhandtag

31191

EAN-kod: 3303430311911

Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktnamn	Compact INV
Typ Av Produkt Eller Komponent	Lastfrånskiljare
Antal Poler	4P
Typ Av Nät	AC DC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Färg På Handtag	Röd
[Ie] Märkdiriftström	400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 220/240 V 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 380/415 V 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 440/480 V 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 480 V Nema 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 500/525 V 400 A AC-21A: AC 50/60 Hz 660/690 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 480 V Nema 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500/525 V 400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 480 V Nema 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500/525 V 400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V 400 A DC-21A: DC 125 V 2 poler i serie 400 A DC-22A: DC 125 V 2 poler i serie 400 A DC-23A: DC 125 V 2 poler i serie 400 A DC-21A: DC 250 V 4 poler i serie 400 A DC-22A: DC 250 V 4 poler i serie 400 A DC-23A: DC 250 V 4 poler i serie
[Ui] Isolationsspänning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	8 kV
[Ith] Termisk Ström Fritt I Luft	400 A vid 60 °C
[Icm] Märkslutförmåga	330 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz 50 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
Ue Märkspänning	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Lämplighet För Isolation	Ja
Positionsindikering	Ja
Synligt Brytställe	Ja
Förebningsgrad	3

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Teknisk data

Manövertyp	Vridhandtag
Montagesätt	Fast
Montagefästen	Plåt Skena
Uppströms Anslutning	Front
Nedströms Anslutning	Front
Maxeffekt	110 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz 110 kW AC-23: vid 230 V (Nema)AC 50/60 Hz 200 kW AC-23: vid 380/415 VAC 50/60 Hz 220 kW AC-23: vid 440 VAC 50/60 Hz 220 kW AC-23: vid 480 V (Nema)AC 50/60 Hz 250 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz 400 kW AC-23: vid 660/690 VAC 50/60 Hz
Dimensionerad Funktion	Oavbruten
[Icw] Märkkorttidsström	11,5 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3 20 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3 4 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3 4,9 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
Mekanisk Livslängd	10000 cycles
Elektrisk Livslängd	1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-21A: 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-21A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-21A: 1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 cycles 250 V DC DC-21A: 1000 cycles 250 V DC DC-22A: 1000 cycles 250 V DC DC-23A:
Anslutningsavstånd	45 mm
Höjd	205 mm
Bredd	185 mm
Djup	130 mm
Produktens Vikt	4,9 kg

Miljö

Standarder	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produktcertifieringar	CCC KEMA-KEUR
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK07 conforming to EN 50102
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-50...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	19,0 cm

Förpackning 1 Bredd	19,3 cm
Förpackning 1 Djup	22,0 cm
Förpackning 1 Vikt	5,593 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut