



STR43ME FI NS400-630

32431

EAN-kod: 3303430324317

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktområde	NS400...630
Typ Av Produkt Eller Komponent	Utlösare
Utlösarnamn	STR43ME FI
Utlösarteknik	Elektronisk
Produktserie Kompatibilitet	Compact NS400 Compact NS630
Enhetsapplikation	Motor
Number Of Poles	3P
Antal Skyddade Poler	3t
Skyddstyp	for momentanskydd for överlastskydd (lång tid) for korttidsskydd
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz

Teknisk data

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	40 justerbara inställningar
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.4...0.8 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Justerbar
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	12...15 s vid 7.2 x Ir 144...198 s vid 1.5 x Ir 270...357 s vid 1.5 x Ir 4...5 s vid 7.2 x Ir 433...595 s vid 1.5 x Ir 10,9...13,1 s vid 6 x Ir 17,4...21,8 s vid 6 x Ir 5,8...7,3 s vid 6 x Ir 7,3...9,1 s vid 7.2 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	8 justerbara inställningar
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	6...13 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fast
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0,01...0,06 s
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Fast

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Displaytyp	Display
------------	---------

Miljö

Standarder	IEC 60947-2
Produktcertifieringar	LCIE ASTA KEMA ASEFA
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med IEC 60947
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-50...85 °C

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------