



Fasskena med neutralledare, Acti9 iC40, iCV40 och AFDD, 1 L+N, 48 moduler, 80-100 A



E-nummer:
2113821 A9XPC648

EAN-kod: 3606489443559

Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fasskena
Montagesätt	Horisontell
Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör
Rader Beskrivning	1L + N
Längd I 18 Mm Modular	48

Teknisk data

Antal Vågar	48 vägar N + 1 L
Polkonfiguration För 1 Sätt	1 x 1P + N
Anslutningsavstånd	9 mm mellan fas och nolla
Anslutningstyp	Tand
Avståndet Mellan Sätt	18 mm
Märkning	N L
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
Erhållen Utrustning	Ändstycke Tandskydd
[Ie] Märkdriftström	80 A vid 40 °C
Ue Märkspänning	230 V AC Fas/N
[Ui] Isolationsspänning	400 V AC överensstämmer med IEC 61439-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV
Montageplats	Topp på tunnelplintar
9Mm Modul	96
Höjd	29 mm
Bredd	862 mm
Djup	16 mm
Produktens Vikt	334 g
Färg	Vit (RAL 9003)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Serie Kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 C40
	Acti 9 Acti 9 C40 Vigi
	Acti 9 Acti 9 iDPN
	Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
	Acti 9 Acti 9 IDc
	Multi 9 Multi 9 N40
	Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
	Acti9 Acti9 iC40
	Acti9 Acti9 iCV40
	Acti9 Vigi iCG40
	Acti9 Acti9 iID40

Miljö

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brandtålighet	960 °C (30 s) överensstämmer med IEC 60695-2-1
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60439-1
Ip-Kapslingsklass	IP20 med ändstycken och tandskydd

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	1,500 cm
Förpackning 1 Bredd	2,800 cm
Förpackning 1 Djup	86,400 cm
Förpackning 1 Vikt	328,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	4,500 cm
Förpackning 2 Bredd	8,500 cm
Förpackning 2 Djup	91,000 cm
Förpackning 2 Vikt	2,085 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	120
Förpackning 3 Höjd	45,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	52,700 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder