



Fasskena med neutralledare, Acti9 iC40, iCV40 och AFDD, 3 L+N, 48 moduler, 80-100 A



E-nummer:
2113824 A9XPC748

EAN-kod: 3606489443528

Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fasskena
Montagesätt	Horisontell
Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör
Rader Beskrivning	3L + N
Längd I 18 Mm Moduler	48

Teknisk data

Antal Vägar	16 vägar N + 3 L (balanced)
Polkonfiguration För 1 Sätt	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Anslutningsavstånd	9 mm mellan fas och nolla 18 mm mellan faser
Anslutningstyp	Tand
Avståndet Mellan Sätt	54 mm
Märkning	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] Märkdraftström	80 A vid 40 °C
Ue Märkspänning	230 V AC Fas/N 400 V AC Fas/Fas
[Ui] Isolationsspänning	440 V AC överensstämmer med IEC 61439-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV
Montageplats	Topp på tunnelplintar
9Mm Modul	96
Höjd	29 mm
Bredd	862 mm
Djup	26 mm
Produktens Vikt	579 g
Färg	Vit (RAL 9003)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Serie Kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40
----------------------	---

Miljö

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brandtålighet	960 °C (30 s) överensstämmer med IEC 60695-2-1
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60439-1
Ip-Kapslingsklass	IP20 med ändstycken och tandskydd

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,5 cm
Förpackning 1 Bredd	3 cm
Förpackning 1 Djup	86,4 cm
Förpackning 1 Vikt	580 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	7 cm
Förpackning 2 Bredd	9 cm
Förpackning 2 Djup	89,2 cm
Förpackning 2 Vikt	3,604 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	240
Förpackning 3 Höjd	45 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	256,16 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder