

Produktdatablad

Specifikationer



Jordfelsbrytare, Acti9 iID, 4 P, 100 A, 30 mA, 415 V A, klass A

E-nummer:
2165326 A9Z21491

EAN-kod: 3606480443350

Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iID
Typ Av Produkt Eller Komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens Korta Namn	iID
Antal Poler	4P
Neutralledares Placering	Vänster
[In] Märkström	100 A
Typ Av Nät	AC
Känslighet Läckström	30 mA
Jordfelsskydd Med Tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare Klass	Typ A

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue Märkspänning	380...415 V AC 50/60 Hz
Jordfelsbrytare Strömutlösningsteknik	Spänningsoberoende
Märkström Bryt- Och Slutkapacitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Angiven Kortslutningsström	10 kA
[Ui] Isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9Mm Modul	8
Höjd	91 mm
Bredd	72 mm
Djup	73 mm
Produktens Vikt	0,37 kg
Färg	Vit

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	10000 cycles AC-1:
Beskrivning Låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - Plintar	Dubbla anslutningar front 1...35 mm² solid Dubbla anslutningar front 1...25 mm² flexibel Dubbla anslutningar front 1...25 mm² flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre 1...25 mm² solid Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm² flexibel Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm² flexibel med hylsa
Kabelns Skalllängd	14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip-Kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,500 cm
Förpackning 1 Bredd	8,500 cm
Förpackning 1 Djup	10,000 cm
Förpackning 1 Vikt	428,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	27
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	11,967 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	216
Förpackning 3 Höjd	45,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	107,736 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

 Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder