


Specifikationer



ACTFP2C1M45M10

EAN-kod: 3606481214317

Produktfamilj	Actassi
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fiberpatchkabel multimode
Färg	Magentamantel: AquaSC duplex housing: AquaSC duplex boot: AquaSC duplex clip:
Kabelpaketering	Rulle av 1 m
Typ Av Förpackning	Plastpåse

Maximal Dämpning	3,5 dB / 1 km vid 850 nm 1,5 dB / 1 km vid 1300 nm
Böjradie	32 mm dynamisk 16 mm statisk
Maximal Införingsförlust	0,2 dB SC
Lägsta Avkastningsförlust	30 dB SC
Fiberprestanda	OM4 50/125 µm
Fiberdiameter Optisk	600 µm
Terminering 1	SC
Terminering 2	SC
Typ Av Mantel	Zip 2 x 1,6 mm
Villkor För Användning	Patchning
Utbytesläge	Duplex
Inställning-Mode Av Sändning	Multimode
Antalet Optisk Fiber	2
Bredd	3,4 mm
Höjd	1,6 mm
Material	Keramisk: SC connector ferrule Termoplast: SC duplex housing TPE (termoplastisk elastomer): gummitätning
Kabellängd	1 m
Målregion	EUROPA ASIA PACIFIC

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Temperaturområde Installation	-20...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...60 °C
Standarder	ITU G.651.1 fiberprestanda: IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC_61034 TIA/EIA-604-3 SC kontakt: IEC 61754-4 Ed.2 SC kontakt: IEC 60332-3C brandhårdighet: TIA/EIA-568-C.3 fiberprestanda: UL 94 V0 flamskydd: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 fiberprestanda: IEC 60793-2-10 Typ A1a.3 fiberprestanda:

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	1,2 cm
Förpackning 1 Bredd	18,5 cm
Förpackning 1 Djup	21 cm
Förpackning 1 Vikt	24,19 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	60
Förpackning 2 Höjd	15 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	2,16 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	2880
Förpackning 3 Höjd	102 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	142,2 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen	
	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning		REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv		Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina		RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Cirkulationsprofil		Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder