


Specifikationer



5072213

ACTFP2CL1S19S10

EAN-kod: 3606481214478

Produktfamilj	Actassi
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fiberpatchkabel singelmode
Färg	Gulmantel: BlåSC duplex housing: BlåSC duplex boot: BlåSC duplex clip: BlåLC duplex housing: BlåLC duplex clip: VitLC duplex boot:
Kabelpaketering	Rulle av 1 m
Typ Av Förpackning	Plastpåse

Maximal Dämpning	0,45 dB / 1 km vid 1310 nm 0,3 dB / 1 km vid 1550 nm
Böjradie	32 mm dynamisk 16 mm statisk
Maximal Införingsförlust	0,2 dB SC 0,2 dB LC
Lägst Avkastningsförlust	50 dB SC 50 dB LC
Fiberprestanda	OS2 9/125 µm
Fiberdiameter Optisk	600 µm
Terminering 1	SC
Terminering 2	LC
Typ Av Mantel	Zip 2 x 1,6 mm
Villkor För Användning	Patchning
Utbytesläge	Duplex
Inställning-Mode Av Sändning	Singlemode
Antalet Optisk Fiber	2
Bredd	3,4 mm
Höjd	1,6 mm
Material	Keramisk: SC connector ferrule Keramisk: LC connector ferrule Termoplast: SC duplex housing Termoplast: LC duplex housing TPE (termoplastisk elastomer): gummitätning
Kabellängd	1 m

25 apr. 2024

Målregion	EUROPA ASIA_PACIFIC
-----------	------------------------

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Temperaturområde Installation	-20...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...60 °C
Standarder	IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC_61034 ITU G.652.D fiberprestanda: TIA/EIA-604-3 SC kontakt: IEC 61754-4 Ed.2 SC kontakt: TIA/EIA-604-10 A LC kontakt: IEC 61754-20 Ed.2 LC kontakt: IEC 60793-2-10 Typ B1.3 fiberprestanda: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 fiberprestanda: IEC 60332-3C brandhårdighet: TIA/EIA-568-C.3 fiberprestanda: UL 94 V0 flamskydd:

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	0,7 cm
Förpackning 1 Bredd	19 cm
Förpackning 1 Djup	19 cm
Förpackning 1 Vikt	29 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	60
Förpackning 2 Höjd	15 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	2,11 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	2880
Förpackning 3 Höjd	102 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	130,68 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder