

# Produktdatablad

Specifikationer



Rack-PDU, basmodell, 1 U, 16 A,  
208 och 230 V, (10)C13 och  
(2)C19

E-nummer:  
5267652

AP9559

## Översikt

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Ledtid | Vanligtvis i lager |
|--------|--------------------|

## Produktdata

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Färg                   | Svart                                      |
| Pdu-Typ                | Enkel                                      |
| Cord Length            | 2,50 m                                     |
| Antal Kablar           | 1                                          |
| Tillgänglig Utrustning | Användarmanual<br>Fästen för rackmontering |

## Teknisk data

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Input Voltage           | 120 V<br>208 V<br>230 V             |
| Höjd                    | 4,4 cm                              |
| Bredd                   | 44,7 cm                             |
| Output Voltage          | 120 V<br>208 V<br>230 V             |
| Djup                    | 5,7 cm                              |
| Produktens Vikt         | 0,98 kg                             |
| Placering (Vid Montage) | Främre<br>Bakre                     |
| Montering Preferens     | No preference                       |
| Input Plug Type         | IEC 60320 C20                       |
| Montagesätt             | Rack-mounted                        |
| Rack Units              | 1HE                                 |
| Montageposition         | Horisontell                         |
| Acceptabel Inspänning   | 90...250 V                          |
| Maximal Linjeström      | 16 A                                |
| Ingångsström Gränser    | 16 A                                |
| Lastkapacitet           | 3680 VA                             |
| Nätfrekvens             | 50/60 Hz                            |
| Total Number Of Outlets | 10 IEC 60320 C13<br>2 IEC 60320 C19 |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

## Miljö

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktcertifieringar                | cUL listad<br>CE<br>UL listad<br>VDE<br>Victoria |
| Omgivningstemperatur Vid Drift       | 0...45 °C                                        |
| Relativ Fuktighet                    | 0...95 %                                         |
| Arbetshöjd Över Havet                | 0...10000 ft                                     |
| Omgivande Lufttemperatur För Lagring | -25...65 °C                                      |
| Relativ Fuktighet, Lagring           | 0...95 %                                         |
| Lagringsaltitud                      | 0,00...15240,00 m                                |

## Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal I Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 Höjd    | 16,5 cm  |
| Förpackning 1 Bredd   | 48,3 cm  |
| Förpackning 1 Djup    | 15,2 cm  |
| Förpackning 1 Vikt    | 2,355 kg |

## Kontraktsgaranti

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
|---------|----------------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv   Take-back   Transparens   RoHS/REACH

## Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

## Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

## Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)