



## NetShelter CX Fläktförstärkningssats

E-nummer:  
5257017 AR4703

### Översikt

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentation | NetShelter CX Fan Booster Kit är ett användaranpassat tillbehör som ökar den termiska kapaciteten hos NetShelter CX med upp till 40%, vilket ger större täthet hos utrustningen, som t.ex. bladserverar & högdensitetsomkopplare. Denna förstärkningssats (booster kit) består av en utbytbar matningsenhet - PSU (24V) och ett fack för utbytesfläkt. Det behövs en sats per fläktenhet. Denna sats, kompatibel med alla generationer av NetShelter CX 18U, 24U & 38U – kan i efterhand anslutas till NetShelter CX redan ute på fältet, eller till nyligen inköpta NetShelter CX-enheter. Nya termiska belastningar 18U : 1200 Watt > 2400 Watt, 24U : 2400 Watt > 3500 Watt, 38U : 3600 Watt > 5000 Watt |
| Ledtid       | Vanligtvis i lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Produktdata

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage    | 100 V<br>115 V<br>120 V<br>200 V<br>208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14                                                        |
| Erhållen Utrustning   | Installationshandbok                                                 |

### Mått och vikt

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Färg                | Svart            |
| Höjd                | 15 cm            |
| Bredd               | 45,5 cm          |
| Djup                | 16 cm            |
| Produktens Vikt     | 2 kg             |
| Montering Preferens | No preference    |
| Montagesätt         | Ej rackmonterbar |

### Ingång

|             |            |
|-------------|------------|
| Nätfrekvens | 47...63 Hz |
|-------------|------------|

### Uppfyllda normer

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Produktcertifieringar | TAA-kompatibilitet |
|-----------------------|--------------------|

### Förpackningsinformation

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Förpackningstyp 1 | PCE |
|-------------------|-----|

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Antal I Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 Höjd    | 25 cm    |
| Förpackning 1 Bredd   | 56 cm    |
| Förpackning 1 Djup    | 28 cm    |
| Förpackning 1 Vikt    | 2,894 kg |

## Kontraktsgaranti

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
|---------|----------------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back



Transparens



RoHS/REACH

Resursprestanda

✓

Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning | <a href="#">REACH-deklaration</a>                                                                                 |
| Eu Rohs-Direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Miljöupplysning  | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                |