

# Produktdatablad

Specifikationer



Strömställare, Wisser, puck för LED-belysning, kan styras via Wisser by SE-appen, Zigbee 3.0, grå

E-nummer: 1820432 CCT5011-0002

EAN-kod : 3606481909763

## Produktdata

Serie kompatibilitet	Wisser hub
Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wisser
Typ nummer	W50100
Typ av produkt eller komponent	Connected switch

## Teknisk data

Produktbeskrivning	Puck
Teknologityp	Elektronisk
Ue märkspänning	220...240 V AC 50/60 Hz
Märkström	10 AX
Standby konsumtion	Max. 0.3 W
Tillhörande säkring	16 A
Färg	Mörkgrå
Ytbehandling	Matt
Lokal indikering	LED 1 (grön/röd)programming indication:
Antal utgångar	1
Manövertyp	Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen Fjärrstyrning Wisser App
Mjukvara	Wisser App: aktivera timerläget Wisser App: hantering av pulsgenerator Wisser App: Uppgradera enhetens firmware
Maximalt antal anslutna enheter	<15 Zigbee: (smart enhet)
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz)
Systemkrav	Android 5.1 eller högre Wisser App Apple iOS 10.3 eller högre Wisser App
Kontakterade hjälpkontakter	Maximalt 10 vipptryckknappar, distans : 50 m
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)

Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Montagefästen	Installationsdosa Vägg
Apparatmontering	Infälld
Typ av installation	Inomhusinstallation
Djup	22 mm
Bredd	43 mm
Höjd	43 mm

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 djup	7,5 cm
Förpackning 1 vikt	118,0 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	40
Förpackning 2 höjd	15,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	4,964 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Förpackning 3 höjd	75,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 djup	60,0 cm
Förpackning 3 vikt	87,424 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information om livslängdsslut</a>

## Rekommenderade ersättningsprodukter