

Produktdatablad

Specifikationer



Vattenläckagedetektor, Wisser, hanteras via Wisser by SE-appen, batteridrivnen, Zigbee 3.0, vit

E-nummer: 1301085 CCT592011

EAN-kod : 3606489527112

Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Serie kompatibilitet	Wisser hub
Produktfamilj	Wisser
Typ av produkt eller komponent	Vattenläckagesensor
Färg	Vit

Teknisk data

Material	Termoplast
Ue märkspänning	3 V
Matning	Batteri: alkaline 2 x 1.5 V / LR03 AAA
Livslängd batteri	5 year(s)
Lokal indikering	LED 1 orange blinkande , funktion: battery needs replacing
Ljudsignalering	Alarm: siren 70 dB
Kommunikations protokoll	Zigbee vid 2,4 GHz överensstämmer med IEEE 802.15.4
Djup	18,96 mm
Levande signal	144/day
Höjd	70,8 mm
Bredd	68,68 mm
Standarder	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Produktcertifieringar	CE Zigbee 3.0

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Relativ fuktighet	10...95 %
IP-kapslingsklass	IP44
Miljökaraktäristik	Inomhusbruk

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,2 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 djup	7,5 cm
Förpackning 1 vikt	135,0 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	40
Förpackning 2 höjd	15,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	5,66 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Förpackning 3 höjd	75,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 djup	60,0 cm
Förpackning 3 vikt	98,56 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Rekommenderade ersättningsprodukter