

Produktdatablad

Specifikationer



Wiser IP-kamera för bild-, video- och ljudinspelning. Aktiveras av rörelse eller ljud. Inomhusbruk, IP20. 5V DC. Vit.

E-nummer: 1724006 CCT723319

EAN-kod : 3606481976963

Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wiser
Typ av produkt eller komponent	Utomhus kamera
Enhetsapplikation	Surveillance
Färg	Vit

Teknisk data

[Us] driftspänning	5 V
Maximal matningsström	2 A
Typ av nät	DC
Effektförbrukning i W	10 W
Integrerad anslutningstyp	Micro USB port för strömförsörjning
Utrustning datalagring	Micro SD kort, up to 128 GB
Typ av kommunikationsnätverk	Wi-Fi 2,4 GHz överensstämmer med IEEE 802.11 b/g/n
Kommunikationsprotokoll	HTTPS DHCP DNS
Channel bandwidth support	20 MHz 40 MHz
Maximum number of supported devices	4 per nätverk
Sensor type	CMOS Digital WDR (wide dynamic range)
Sensor size	1/2.9"
Pixel upplösning	2 megapixel
Längd	Lins: 4 mm
Synvinkel horiz x vert	80° horisontell 40° vertikal
Arbetstyp	Pan at 0...340 ° Tilt at -75...75 °
Enhetskomposition	Infrared LED 8
Manövreringsavstånd	7 m för IR LED

Ljudsystem kontrollmodul	Full duplex
Audio video kodningsstandard	H.264 MJPEG
Displayupplösning	1080 pixels
Sändningshastighet	1.2 Mbit/s
Bildrutor/Sek	20 fps
Dataspelning	Händelselogg
Tillgänglig funktion	Video motion detection Follow and track motion
Krypteringsprotokoll	AES 128 WPA-PSK WPA2-PSK
Material	Plast
Typ av installation	Inomhus
Diameter	72,5 mm
Höjd	129 mm
Produktens vikt	298 g

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	-10...45 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	95 % maximal
Produktcertifieringar	CE FCC

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	14 cm
Förpackning 1 bredd	14 cm
Förpackning 1 djup	18 cm
Förpackning 1 vikt	605 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	16
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 djup	60 cm
Förpackning 2 vikt	10,335 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	128
Förpackning 3 höjd	73 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	94,68 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Rekommenderade ersättningsprodukter