

Produktdatablad

Specifikationer



Ändhylsor, Linergy, 2,5 mm², grå,
remsa om 50 st, förpackning
10x50 st

E-nummer:
0890366

DZ5CEB025

EAN-kod: 3389110178715

Produktdata

Produktområde	Linergy
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kabelavslut
Kabelarea	Medium
Standarder	NF C 63-023
Typ Av Förpackning	Påse
Kvantitet Per Set	10 satser om 50
Kabel Area/Dimension	2,5 mm ²

Teknisk data

Typ Av Kabelände	Enledare
Tilläggsinformation	Utan märkteckenshållare
Färg	Grå
Material Frontring	Halogenfri plast
Rörmaterial	Koppar överensstämmer med ISO 1337
Antal Kablar	1
Awg Ledardiameter	AWG 14
Storlek Frontring	Ø 4.7 mm
Rördiameter	2,5 mm
Längd	14 mm
Rörlängd	8 mm
Produktens Vikt	0,72 kg

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...105 °C
--------------------------------	--------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	0,400 cm
Förpackning 1 Bredd	0,400 cm
Förpackning 1 Djup	1,400 cm
Förpackning 1 Vikt	0,100 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	500
Förpackning 2 Höjd	2,000 cm
Förpackning 2 Bredd	6,500 cm
Förpackning 2 Djup	24,000 cm
Förpackning 2 Vikt	74,000 g
Förpackningstyp 3	S02
Number Of Units In Package 3	20000
Förpackning 3 Höjd	15,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	3,290 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Pvc-Fri

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder