



Easy UPS 3S, kallstartssats

E-nummer:
5257217 E3SOPT004

EAN-kod: 0731304340713

Översikt

Presentation	Kallstartssats som gör att Easy UPS 3S UPS kan starta upp på batteriström. Satsen innehåller en kallstartstavla, knapp och kablar.
Ledtid	Levereras vanligen inom 6 veckor

Produktdata

Typ Av Produkt Eller Komponent	Kit
--------------------------------	-----

Mått och vikt

Höjd	2,4 cm
Bredd	2,1 cm
Djup	6,3 cm
Produktens Vikt	0,1 kg
Montagesätt	Ej rackmonterbar

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd Över Havet	0...3333 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...40 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,4 cm
Förpackning 1 Bredd	6,3 cm
Förpackning 1 Djup	2,1 cm
Förpackning 1 Vikt	0,1 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.