

Produktdatablad

Specifikationer



Wiser Energy Gateway för trådlös kommunikation med 20 st Power Tag.

E-nummer:
4262741

EER31800

! Utgått den: 19 nov. 2023

! Utgången

EAN-kod: 3606481216182

Produktdata

Produktfamilj	Wiser
Typ Av Produkt Eller Komponent	IP kommunikationsmodul
Produktnamn	MIP
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

[Us] Driftspänning	110/230 V AC (+/- 15 %), <2 A
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Effektförbrukning I Va	5 VA
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Sändningshastighet	9600 bit/s 0...24 V 2-tråds icke polariserad kabel <50 m Wiser EM5 energimätare
Driftsättningsprotokoll	Bluetooth
Kommunikationsprotokoll	Zigbee
Komunikationsinterface	Ethernet 10/100BASE-T <100 m Cat.6 STP
Integrerad Anslutningstyp	Ethernet port för DHCP client
Lokal Indikering	LED för produktstatus grön, orange och röd LED för Ethernet status (LAN ST) grön och orange
Överspänningskategori	III
Elektrisk Anslutning	Skruvplint för huvudmatning Skruvplint för kommunikation
Material	PC (polykarbonat)
Höjd	84 mm
Bredd	54 mm
Djup	67 mm
Produktens Vikt	133 g

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20 kapslad: conforming to IEC 60529 IP40 infälld: conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Ik-Skyddsgrad	IK05 conforming to IEC 62262

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Relativ Fuktighet	93 % vid 40 °C
Arbetshöjd Över Havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur Vid Drift	–25...50 °C
Standarder	IEC 61000-6-1:2005 IEC 61000-6-3:2005
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Elektromagnetisk immunitet: överensstämmer med IEC 61000-6-1 Elektromagnetisk emission: överensstämmer med IEC 61000-6-3
Brandtålighet	650 °C under 30 s

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,4 cm
Förpackning 1 Bredd	10 cm
Förpackning 1 Djup	12,4 cm
Förpackning 1 Vikt	192 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	36
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	7,534 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut