



TeSys startapp. 4-6,3A 230V 50/60Hz

GV2ME10K2P7

EAN-kod: 3389110949353

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Enhetens Korta Namn	GV2ME
Typ Av Produkt Eller Komponent	Motorstart
Typ Av Motorstarter	Backning
Antal Poler	3P
Koordinationstyp	AC-3
Motoreffekt Kw	2,2 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz 2,2 kW vid 440 V AC 50/60 Hz 3 kW vid 440 V AC 50/60 Hz 3 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] Control Circuit Voltage	230 V AC 50/60 Hz
Thermal Protection Adjustment Range	4...6,3 A
Magnetiskt Trippström	78 A

Teknisk data

Enhetskomposition	1 kombinationsblock GV2AF01 1 motorskyddsbrytare typ GV2ME 1 3-polig reverserande kontaktor
Koordinations Typ	Typ 1
Brytförmåga	50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 400/415 V AC 50/60 Hz 50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 440 V AC 50/60 Hz 50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 500 V AC 50/60 Hz
Produktens Vikt	0,46 kg
Höjd	152 mm
Bredd	45 mm
Djup	87 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.