

Produktdatablad

Specifikationer



Galaxy VS klassiskt batterihölje med batterier, IEC, 700mm brett – konfiguration A

GVSCBC7A

Översikt

Presentation	Batterihölje med batterier och batteribrytare.
Ledtid	Levereras normal inom 2 veckor

Produktdata

Batterityp	VRLA
------------	------

Batterier & drifttid

Lediga Batterislitsar	0
Installerade Batterier	0
Apparatmontering	Batterilåda medföljer

Mått och vikt

Färg	Vit
Höjd	190 cm
Bredd	71 cm
Djup	84,5 cm
Produktens Vikt	580 kg
Montagesätt	Ej rackmonterbar

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...40 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	190 cm
Förpackning 1 Bredd	84,5 cm
Förpackning 1 Djup	71 cm
Förpackning 1 Vikt	580 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)