

Produktdatablad

Specifikationer



EV Kontrollenhet för dynamisk lastbalansering, EcoStruxure™ EV Charging Expert, 50 laddstationer, variabelt värde

E-nummer: 2445549 HMIBSCEA53D1EDM

EAN-kod : 3606489943042

Produktdata

Produktfamilj	EcoStruxure EV Charging Expert
Produktnamn	EcoStruxure EV Charging Expert
Typ av produkt eller komponent	EV charge controller
Typ av installation	Inomhus

Teknisk data

Installerad enhet	Modem 3G/4G (beställs separat) Mätare (beställs separat)
Serie kompatibilitet	EVlink EVlink Smart laddbox EVlink EVlink Parkeringsladdare EVlink EVlink City
Enhetsapplikation	Att hantera den totala energin som tilldelas varje fordon
Montagesätt	Väggmonterad
Montagefästen	Skena
Montageposition	Horisontell/vertikal
Load management	Dynamic
Max managed charging stations	50 laddningsstationer
Max managed charging points	100 laddningspoäng
Max nb of zone levels	3
Max nb of zones	10
Functions selection	Med prioriterad laddningsprofil Med inställningar för användningstid
Kommunikationsinterface	Ethernet RJ45 Cat.6 Ethernet RJ45 Modem
Kommunikationsservice	Webbserver för OCPP 1.6 Via Modem
OCPP version	JSON
[Us] driftspänning	12...24 V DC
Effektförbrukning i W	16 W
Ingångstyp	Energy meter
Elektromagnetisk kompatibilitet	Ledningsbundna och strålade störningar klass A överensstämmer med EN 55022

Höjd	150 mm
Bredd	157 mm
Djup	46 mm
Produktens vikt	1 kg
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Produktcertifieringar	CE EAC RCM
Målgrupp (land)	Alla
Service	Kommersiell serviceplan0...50 °C

Miljö

IP-kapslingsklass	IP40
Omgivningstemperatur vid drift	0...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Arbetshöjd över havet	0...2000 m
Relativ fuktighet	10...95 %

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,4 kg
Förpackning 1 höjd	8,5 cm
Förpackning 1 bredd	22 cm
Förpackning 1 längd	32 cm
Förpackning 2 enhetstyp	CAR
Förpackning 2 antal enheter	6
Förpackning 2 vikt	9,24 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 längd	80 cm

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.