

Rack PC 2U Optimum HMIRXO
HDD, AC, 3 slots, inget OS



HMIRXOHCA3001

⚠ Utgått den: 1 okt. 2023

⚠ Service avslutas snart: 31 dec. 2025

⚠ Utgången

EAN-kod: 3606480684265

Produktdata

Produktområde	Harmony iPC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Industrial rack PC
Enhetens Korta Namn	Rack PC 2U Optimum
Kompatibilitetsintervall	IDisplay
Preocessornamn	Intel iCore G540, dual core 2,5 GHz L3 cache 2 MB
Typ Av Chipset	Intel G540
Storage Slots	1 internal slot (SATA3) 2 hot swap trays (SATA2)
Utrustning Datalagring	Hård disk
Minnesbeskrivning	Intern RAM DDR3 2 GB i 1 slot(ar) (som standard) Intern RAM DDR3 upp till 32 GB i 4 slot(ar)

Teknisk data

Antal Slottar	1 PCI 2 PCI express 8x
Körtyp	DVD-RW
Videostyrenhet Typ	Intel HD Graphics
Displayupplösning	2048 x 1536 pixlar
Watchdog Timer	1...255 ms
Typ Av Kylning	3 fans with speed control
Integrerad Anslutningstyp	USB 3.0 port 4 COM1 serieport 2 - SUB-D 9 hane - RS232 VGA 1 DVI video port 1 USB 2.0 port 2 Audio micro input 1 Audio line utgång 1 COM1 serial link (optional) 4 - SUB-D 9 hane - RS232/RS485 Ethernet 2 - RJ45 (rate: 10/100/1000 Mbit/s)
Brytar Applikation	Case open
Mjukvarupaket	Vijeo Designer run time demo run time demo licens ej inkluderad EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo licens ej inkluderad
Motherboard Type	Micro ATX
[Us] Driftspänning	100...240 V AC kraftmatning
Effektförbrukning I W	300 W
Montagefästen	19 " skåp

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Djup	480 mm
Höjd	88 mm
Bredd	482 mm
Produktens Vikt	12,2 kg

Miljö

Produktcertifieringar	CCC EAC CULus
Standarder	CSA 22-2 Nr 60950-1-07 EN 55011: klass A grupp 1 EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC Part 15 UL 60950-1
Kvalitetsmärkning	CE
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...60 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
Relativ Luftfuktighet	10...85 % ingen kondens överensstämmer med IEC 60068-2-78
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
Vibrationsbeständighet	0.002 g ² /Hz (f = 5...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-64 drift 2 gn (f = 5...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 ej i drift
Chocktålighet	10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,8 cm
Förpackning 1 Bredd	48,0 cm
Förpackning 1 Djup	48,2 cm
Förpackning 1 Vikt	12,2 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	12
Förpackning 2 Höjd	80 cm
Förpackning 2 Bredd	105 cm
Förpackning 2 Djup	125 cm
Förpackning 2 Vikt	98,2 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)


Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.


Dimensions Drawings

Dimensions


Top View



Front View



Side View



Mounting and Clearance

Mounting

Unit Designed for M4 Screws

