



Skruvplugg, Thorsman, TP1, gul,  
lös, Ø5,5/22mm, 20st/fp DIY

IMT37400

⚠ Utgått den: 31 juli 2023

EAN-kod: 3606480475160

⚠ Utgången

Produktdata

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktområde                  | Thorsman                                         |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Stickkontakt                                     |
| Enhetens Korta Namn            | TP                                               |
| Enhetsapplikation              | För lättare installation                         |
| Borrdiameter                   | 5,5 mm betong<br>5,5 mm tegel<br>5 mm ALC betong |
| Minsta Borrdjup                | 25 mm                                            |
| Skruvdiameter                  | 3,5...5 mm                                       |
| Material                       | PEHD (polyeten med hög densitet)                 |

Teknisk data

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praktisk Lastkapacitet         | Skjuvning: 0,5 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5)<br>Utdragbar last: 0,25 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6)<br>Skjuvning: 0,4 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5)<br>Utdragbar last: 0,2 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6)<br>Skjuvning: 0,1 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)<br>Utdragbar last: 0,04 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6) |
| Praktisk Lastkapacitet I Kg    | Skjuvning: 50 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5)<br>Utdragbar last: 25 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6)<br>Skjuvning: 40 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5)<br>Utdragbar last: 20 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6)<br>Skjuvning: 10 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)<br>Utdragbar last: 4 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6)          |
| Färg                           | Gul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omgivningstemperatur Vid Drift | -50...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diameter                       | 5,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Längd                          | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Miljö

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Kvantitet Per Set  | Sats om 20                         |
| Typ Av Förpackning | Plastpåse och kartong med eurohole |

Förpackningsinformation

|                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Förpackningstyp 1                                                                                                                                                     | PCE |
| Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris. |     |

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Antal I Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 Höjd    | 13,5 cm |
| Förpackning 1 Bredd   | 1,5 cm  |
| Förpackning 1 Djup    | 9,3 cm  |
| Förpackning 1 Vikt    | 15,0 g  |

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Eu Rohs-Direktiv   | Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning |
| Miljöupplysning    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                   |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder        |