

Produktdatablad

Specifikationer



Skruvplugg, Thorsman, TP2, röd, lös, Ø5,5/35mm, 20st/fp DIY

IMT37401

! Utgått den: 31 juli 2023

EAN-kod: 3606480475177

! Utgången

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Stickkontakt
Enhetens Korta Namn	TP
Enhetsapplikation	För lättare installation
Borrdiameter	5,5 mm betong 5,5 mm tegel 5 mm ALC betong
Minsta Borrdjup	40 mm
Skruvdiameter	3,5...5 mm
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)

Teknisk data

Praktisk Lastkapacitet	Utdragbar last: 0,04 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,6 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 0,4 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,5 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 0,3 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,15 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
Praktisk Lastkapacitet I Kg	Utdragbar last: 4 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 60 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 40 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 50 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 30 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 15 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
Färg	Röd
Omgivningstemperatur Vid Drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Längd	35 mm

Miljö

Kvantitet Per Set	Sats om 20
Typ Av Förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,5 cm
Förpackning 1 Bredd	1,5 cm
Förpackning 1 Djup	9,3 cm
Förpackning 1 Vikt	19,0 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder