

# Produktdatablad

Specifikationer



## Arbetslampa, Thorsman, LED, 30W, 4000 K, IP65, med sladd och stickpropp, 230 V

E-nummer:  
7506243

IMT47226

EAN-kod: 3606489903268

### Produktdata

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilj                  | Thorsman                                                                                |
| Produktområde                  | Thorsman Worklights                                                                     |
| Produktnamn                    | Worklight                                                                               |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Belysning                                                                               |
| Enhetsapplikation              | Mobile equipment<br>Lagerlokaler och parkeringsgarage<br>Sjukhus<br>Bostad<br>Sporthall |

### Teknisk data

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Typ Av Installation         | Utomhus            |
| Ue Märkspänning             | 230 V              |
| Typ Av Nät                  | AC                 |
| Operativa Effekt I W        | 30 W               |
| Stickpropps- Uttagsstandard | Contour            |
| Ljusflöde                   | 3000 lm            |
| Livstid På Lampa            | 50000 h            |
| Färgåtergivningsindex       | R <sub>a</sub> =80 |
| Färgtemperatur              | 4000 K             |
| Ljusvinkel                  | 110 °              |
| Power Factor                | 0,9                |
| Höjd                        | 254,5 mm           |
| Bredd                       | 231,0 mm           |
| Djup                        | 20,0 mm            |
| Produktens Vikt             | 1,1 kg             |

### Miljö

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Miljökaraktäristik             | Vatten resistans<br>Damm resistans<br>UV resistent<br>Slagtålighet |
| Ip-Kapslingsklass              | IP65                                                               |
| Ik-Skyddsgrad                  | IK05                                                               |
| Omgivningstemperatur Vid Drift | -30...45 °C                                                        |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

# Förpackningsinformation

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Förpackningstyp 1            | PCE        |
| Antal I Förpackning 1        | 1          |
| Förpackning 1 Höjd           | 26 cm      |
| Förpackning 1 Bredd          | 26 cm      |
| Förpackning 1 Djup           | 26 cm      |
| Förpackning 1 Vikt           | 1,7 kg     |
| Förpackningstyp 2            | S03        |
| Antal I Förpackning 2        | 5          |
| Förpackning 2 Höjd           | 30 cm      |
| Förpackning 2 Bredd          | 30 cm      |
| Förpackning 2 Djup           | 40 cm      |
| Förpackning 2 Vikt           | 8,941 kg   |
| Förpackningstyp 3            | P12        |
| Number Of Units In Package 3 | 80         |
| Förpackning 3 Höjd           | 75 cm      |
| Förpackning 3 Bredd          | 80 cm      |
| Förpackning 3 Djup           | 120 cm     |
| Förpackning 3 Vikt           | 155,056 kg |

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

## Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)  
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)