



Kontaktblock 11-12 30/60

K1T12

! Utgått den: 1 nov. 2020

EAN-kod: 3389110442182

! Utgången

Produktdata

Produktområde	Harmony K
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kropp kamströmställare
Komponentnamn	K1
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	12 A
Underenhet Sammansättning	Kontaktblock + fästplatta
Funktionsomkopplare	Brytare
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering	Ø22 mm hål
Material Frontring	Plast

Teknisk data

[Ui] Isolationsspänning	690 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Ith] Konventionell Termisk Ström Monterad I Kapsling	10 A
Listad Användareffekt I W	10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
[Ie] Arbetsström Ac	1 A vid 500 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
Elektrisk Livslängd	1000000 cycles AC-15
Maximalt Arbetsområde	2,5 cyc/mn AC-21
Kortslutningsström	10000 A
Kortslutningsskydd	20 A kassett säkring, typ gG
[Uimp] Max Stötspänning	4 kV i isolerande funktion
Kontakter Drift	Långsambrytande
Positiv Öppning	Med
Elektrisk Anslutning	Plintar med oförlobara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
Mekanisk Livslängd	1000000 cycles

Miljö

Standarder	CENELEC EN 50013
Produktcertifieringar	CSA 240 V 1 hp 1 fas
Skyddsbehandling	TC
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...55 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−40...70 °C
Chocktålighet	30 gn överensstämmer med IEC 68-2-27
Vibrationsbeständighet	5 gn (f = 10...150 Hz) överensstämmer med IEC 68-2-6
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 536
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8 cm
Förpackning 1 Bredd	6,5 cm
Förpackning 1 Djup	6,5 cm
Förpackning 1 Vikt	196 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)